

**Accu-blindklinkapparaat M12BPRT, Type: M12BPRT****Bestelgegevens**

Bestelnummer	770450 M12BPRT
GTIN	4058546223502
Artikelklasse	03L

Omschrijving**Uitvoering:**

Snoerloos apparaat voor flexibel gebruik.

Voordeel:

- **Led-verlichting van het werkgebied.**
- **Geïntegreerde riemclip.**

Levering:

Inclusief Li-ion-accu nr. 073814 MB12 en lader in kunststof koffer, mondstukken 2,4; 3,2; 4,0; 4,8 mm.

Opmerking:

Zie voor bijbehorende reserveaccu's en laders nr. 073814, 073815, 073829, 073839 en 073840.
Zie voor versie zonder accu en zonder lader nr. 770450 M12BPRT-0.

Technische beschrijving

Voor blindklinknagels van alle materialen tot	4,8 mm
Kracht	9000 N
Slag	20,32 mm

Gewicht inclusief accu	2,1 kg
Accuspanning	12 V
Accutype	Lithium-ion
Aantal inbegrepen accu's	1
Accucapaciteit	2 Ah
Energievoorziening	Accuvoeding
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 12 V
Verpakking	Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Producttype	Blindklinkapparaat

Accessoires

Li-ion-systeem M12B6 Accutype MB12	073829 MB12
Li-ionsysteem M12B4 Accutype MB12	073815 MB12
Li-ionsysteem M4B2/M12B2 Accutype MB12	073814 MB12
Reservebakkenset Type 1	770452 1
Accustarterset Type M12NRG4	073839 M12NRG4
Reservemondstuk set4-delig Aantal delen 4	770451 4
Acculader Type M1218C	073840 M1218C
Acculader Type M1218FC	073840 M1218FC