



## LED-EX hoofdlamp met batterij, Type: EXH8



### Bestelgegevens

Bestelnummer	081474 EXH8
GTIN	4058205007412
Artikelklasse	04B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Explosieveilige hoofdlamp, getest volgens de geldende ATEX-richtlijnen.

Hoofdlamp met hoog draagcomfort, scherp te stellen en met rood achterlicht. Comfortabele 'Magnetic Switch' voor eenvoudige bediening met handschoenen en veiligheidsuitrusting.

Comfortabele 'Magnetic Switch' voor eenvoudige bediening met handschoenen en veiligheidsuitrusting.

Hoofdlamp met hoog draagcomfort, scherp te stellen, met rood achterlicht.

#### Functie:

IP68: Er is bescherming tegen langdurig onderdompelen (waterdicht), bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

#### Levering:

Inclusief batterijen (3 × AA).

IP-klasse: IP 68

Apparaateigenschap: Geschikt voor EX-zone

Fabrikantnummer: EXH8

ATEX-zone: Zone 0

ATEX-zone: Zone 20

Lichtstroom: 180 lm

Lichtstroom stand 2: 50 lm

Brandduur: 15 h

### Technische beschrijving

Kleur behuizing	zwart
Advanced Focus System (AFS)	ja
ATEX-zone	Zone 0
ATEX-zone	Zone 20
Lichtstroom	180 lm
Fabrikantnummer	EXH8
Energievoorziening	Batterijvoeding
Batterijtype	Mignon, AA
Aantal inbegrepen batterijen	3
Brandduur stand 2	40 h
Kop-Ø	41 mm
Reikwijdte lichtbundel	65 - 120 m
IP-klasse	IP 68
Gewicht	345 g
Levering met riemtasje	nee
Lichtstroom stand 2	50 lm
oplaadbaar	nee
Apparaateigenschap	Geschikt voor EX-zone
Brandduur	15 h
Producttype	Hoofdlamp

## Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081553 LR6
Set alkali-mangaan-batterijen Internationaal type LR6	081558 LR6
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081556 LR6
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081561 LR6
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081552 LR6
Set alkali-mangaan-batterijen Internationaal type LR6	081557 LR6

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081551 LR6
Lithium-metaalbatterijen Internationaal type LR6	081559 LR6
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081554 LR6