



LED-EX zaklamp met batterij, Type: EX4



Bestelgegevens

Bestelnummer	081484 EX4
GTIN	4058205000437
Artikelklasse	04B

Omschrijving

Uitvoering:

Explosieveilige zaklamp, getest volgens de geldende ATEX-richtlijn.

De lampen van de nieuwe LED Lenser EX-serie zijn zowel maximaal stofdicht als tegen water beschermd. Praktische lichtpen met laag gewicht en drukschakelaar.

Functie:

IP68: Er is bescherming tegen langdurig onderdompelen (waterdicht), bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Technische beschrijving

Aantal inbegrepen batterijen	2
Batterijtype	Micro, AAA
Gewicht	65 g
Lichtstroom	50 lm
Brandduur	7 h
Fabrikantnummer	EX4
IP-klasse	IP 68
Kleur behuizing	geel
Levering met riemtasje	nee
Kop-Ø	20 mm
Advanced Focus System (AFS)	nee

ATEX-zone	Zone 0
ATEX-zone	Zone 20
Totale lengte	140 mm
Apparaateigenschap	Geschikt voor EX-zone
Reikwijdte lichtbundel	35 m
Energievoorziening	Batterijvoeding
Producttype	Taschenlampe

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081554 LR3
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081551 LR3
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081561 LR3
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081552 LR3
Lithium-metaalbatterijen Internationaal type LR3	081559 LR3
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081553 LR3