

**Garant****Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M1X0,2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130000 M1X0,2
GTIN	4045197996398
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 91 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Schacht-vierkant <input type="checkbox"/>	2,1 mm
Aantal spaangroeven	2
Norm	DIN 371
Totale lengte L	40 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draadspoed	0,2 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX

Tolerantieklassse	7H
Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Tolerantieklassse	6H +0,20
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	2,5 mm
Schroefdraad-Ø	1 mm
Aantal snijkanten Z	2
Draaddiepte	3 mm
Kerngat-Ø	0,8 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M1×0,2
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap