

Garant
Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M27X0,75

Bestelgegevens

Bestelnummer	130000 M27X0,75
GTIN	4045197999337
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Aantal spaangroeven	4
Tolerantieklass	ISO 1 4H
Tolerantieklass	ISO 1X 4HX
Tolerantieklass	ISO 2 6H
Tolerantieklass	ISO 2X 6HX
Tolerantieklass	6H +0,05
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10

Tolerantieklasse	6H +0,20
Kerngat-Ø	26,25 mm
Schroefdraad-Ø	27 mm
Totale lengte L	160 mm
Norm	DIN 376
Schacht-Ø D _s	20 mm
Draadspoed	0,75 mm
Draaddiepte	81 mm
Schacht-vierkant □	16 mm
Aantal snijkanten Z	4
Snijmateriaal	HSS E
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M27×0,75
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap