

Garant**Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M27X1,25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130000 M27X1,25
GTIN	4045197999351
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	4
Schroefdraad-Ø	27 mm
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-Ø D _s	20 mm
Norm	DIN 376
Aantal spaangroeven	4
Schacht-vierkant □	16 mm
Draaddiepte	81 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05

Tolerantieklassse	ISO 3 6G
Tolerantieklassse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklassse	7H
Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Tolerantieklassse	6H +0,20
Kerngat-Ø	25,75 mm
Totale lengte L	160 mm
Draadspoed	1,25 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M27×1,25
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap