

**Garant****Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M30X1,75****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130000 M30X1,75
GTIN	4045197999603
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Norm	DIN 376
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	22 mm
Schroefdraad-Ø	30 mm
Draadspoed	1,75 mm
Tolerantieklass	ISO 1 4H
Tolerantieklass	ISO 1X 4HX
Tolerantieklass	ISO 2 6H
Tolerantieklass	ISO 2X 6HX
Tolerantieklass	6H +0,05
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX

Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,10
Tolerantieklasse	6H +0,20
Totale lengte L	180 mm
Aantal spaangroeven	4
Kerngat-Ø	28,25 mm
Aantal snijkanten Z	4
Schacht-vierkant □	18 mm
Draaddiepte	90 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M30×1,75
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap