

**Garant**
**Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M28X1,75**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	130000 M28X1,75
GTIN	4045197999467
Artikelklasse	10N

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Draadspoed	1,75 mm
Schacht-vierkant □	16 mm
Schroefdraad-Ø	28 mm
Snijmateriaal	HSS E
Aantal snijkanten Z	4
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H

Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Tolerantieklass	6H +0,20
Draaddiepte	84 mm
Kerngat-Ø	26,25 mm
Totale lengte L	140 mm
Norm	DIN 376
Aantal spaangroeven	4
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M28×1,75
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap