

**Garant****Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M19X2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130000 M19X2
GTIN	4045197998750
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Norm	DIN 376
Kerngat-Ø	17 mm
Schroefdraad-Ø	19 mm
Draadspoed	2 mm
Aantal spaangroeven	3
Draaddiepte	57 mm
Tolerantieklass	ISO 1 4H
Tolerantieklass	ISO 1X 4HX
Tolerantieklass	ISO 2 6H
Tolerantieklass	ISO 2X 6HX
Tolerantieklass	6H +0,05
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX

Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Tolerantieklass	6H +0,20
Aantal snijkanten Z	3
Schacht-vierkant □	12 mm
Totale lengte L	140 mm
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M19×2
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap