

**Garant****Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M6X0,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130000 M6X0,5
GTIN	4045197997852
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Aantal snijkanten Z	3
Totale lengte L	80 mm
Norm	DIN 371
Kerngat-Ø	5,5 mm
Schacht-vierkant □	4,9 mm
Aantal spaangroeven	3
Draadspoed	0,5 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	ISO 3 6G

Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Tolerantieklass	6H +0,20
Draaddiepte	18 mm
Snijmateriaal	HSS E
Schroefdraad-Ø	6 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M6x0,5
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap