

Garant
Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M49X1

Bestelgegevens

Bestelnummer	130000 M49X1
GTIN	4045197000811
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Draaddiepte	147 mm
Kerngat-Ø	48 mm
Schroefdraad-Ø	49 mm
Aantal snijkanten Z	4
Aantal spaangroeven	4
Tolerantieklass	ISO 1 4H
Tolerantieklass	ISO 1X 4HX
Tolerantieklass	ISO 2 6H
Tolerantieklass	ISO 2X 6HX
Tolerantieklass	6H +0,05
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H

Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Tolerantieklass	6H +0,20
Schacht-vierkant □	32 mm
Totale lengte L	250 mm
Norm	DIN 376
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-Ø D _s	40 mm
Draadspoed	1 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M49×1
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap