

Garant
Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M16X2

Bestelgegevens

Bestelnummer	130000 M16X2
GTIN	4045197998507
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Schacht-vierkant □	9 mm
Schacht-Ø D _s	12 mm
Kerngat-Ø	14 mm
Totale lengte L	110 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX

Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Tolerantieklassse	6H +0,20
Draadspoed	2 mm
Aantal snijkanten Z	3
Norm	DIN 376
Draaddiepte	48 mm
Snijmateriaal	HSS E
Aantal spaangroeven	3
Schroefdraad-Ø	16 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M16×2
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap