

Garant
Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M7X1

Bestelgegevens

Bestelnummer	130000 M7X1
GTIN	4045197997913
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s	7 mm
Schroefdraad-Ø	7 mm
Kerngat-Ø	6 mm
Norm	DIN 371
Schacht-vierkant □	5,5 mm
Aantal spaangroeven	3
Draaddiepte	21 mm
Totale lengte L	80 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05

Tolerantieklassse	ISO 3 6G
Tolerantieklassse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklassse	7H
Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Tolerantieklassse	6H +0,20
Draadspoed	1 mm
Aantal snijkanten Z	3
Snijmateriaal	HSS E
Draadsoort	M
Draadafmeting	M7×1
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap