

Garant**Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M17X0,35****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130000 M17X0,35
GTIN	4045197998514
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Totale lengte L	125 mm
Schacht-Ø D _s	14 mm
Snijmateriaal	HSS E
Aantal spaangroeven	3
Kerngat-Ø	16,65 mm
Schroefdraad-Ø	17 mm
Aantal snijkanten Z	3
Draaddiepte	51 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05

Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Tolerantieklass	6H +0,20
Norm	DIN 376
Draadspoed	0,35 mm
Schacht-vierkant □	11 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M17×0,35
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap