

**Garant****Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M17X0,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130000 M17X0,5
GTIN	4045197998521
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Draaddiepte	51 mm
Norm	DIN 376
Schroefdraad-Ø	17 mm
Aantal spaangroeven	3
Draadspoed	0,5 mm
Totale lengte L	125 mm
Tolerantieklass	ISO 1 4H
Tolerantieklass	ISO 1X 4HX
Tolerantieklass	ISO 2 6H
Tolerantieklass	ISO 2X 6HX
Tolerantieklass	6H +0,05
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX

Tolerantieklassse	7H
Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Tolerantieklassse	6H +0,20
Snijmateriaal	HSS E
Kerngat-Ø	16,5 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Schacht-vierkant □	11 mm
Aantal snijkanten Z	3
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M17×0,5
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap