

Garant**Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M27X0,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130000 M27X0,5
GTIN	4045197999320
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Draaddiepte	81 mm
Schroefdraad-Ø	27 mm
Norm	DIN 376
Draadspoed	0,5 mm
Aantal snijkanten Z	4
Snijmateriaal	HSS E
Aantal spaangroeven	4
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	ISO 3 6G

Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Tolerantieklass	6H +0,20
Totale lengte L	160 mm
Schacht-Ø D _s	20 mm
Kerngat-Ø	26,5 mm
Schacht-vierkant □	16 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M27×0,5
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap