

Garant
Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M48X2

Bestelgegevens

Bestelnummer	130000 M48X2
GTIN	4045197625564
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s	36 mm
Norm	DIN 376
Schacht-vierkant □	29 mm
Kerngat-Ø	46 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX

Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Tolerantieklassse	6H +0,20
Draaddiepte	144 mm
Schroefdraad-Ø	48 mm
Totale lengte L	250 mm
Aantal spaangroeven	4
Aantal snijkanten Z	4
Snijmateriaal	HSS E
Draadspoed	2 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M48×2
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap