

Garant**XDMT090416ZDER, HB4420, Type: S**

Bestelgegevens

Bestelnummer	212883 S
GTIN	4045197625847
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Opmerking:Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,45 mm
Type	S
Hoekradius	1,6 mm
Plaatdikte S	4.76 mm
ISO-code wisselplaat	XDMT090416ZDER
Soort	HB4420
Snijmateriaal	HM
aanbevolen snijdiepte $a_{p \max}$	0,7 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	1,5 mm

Programmeerradius bij $a_{p\max}$	3 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	3
Coating	PVD
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Inconel	geschikt	30 m/min	S
nat maximaal	geschikt		