

**Garant****Linkse draad machinetap voor blinde gaten, ongecoat, Type: NO.0-80****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130041 NO.0-80
GTIN	4062406000066
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 91 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNF-LH  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 371  
Gangen per inch: 80  
Schroefdraad-Ø: 1,524 mm  
Totale lengte L: 40 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 2,5 mm  
Schacht-vierkant □: 2,1 mm  
Kerngat-Ø: 1,25 mm

**Technische beschrijving**

Norm	DIN 371
Aantal spaangroeven	2
Kerngat-Ø	1,25 mm
Totale lengte L	40 mm
Schacht-vierkant □	2,1 mm
Aantal snijkanten Z	2
Draadspoed	0,318 mm

Snijmateriaal	HSS E
Gangen per inch	80
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	2,5 mm
Schroefdraad-Ø	1,524 mm
Draaddiepte	3,81 mm
Draadsoort	UNF-LH
Draadafmeting	0-80 UNF LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap