

Garant**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M19X0,35****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130001 M19X0,35
GTIN	4062406001469
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Kerngat-Ø	18,65 mm
Schacht-vierkant □	12 mm
Aantal snijkanten Z	3
Norm	DIN 376
Aantal spaangroeven	3
Totale lengte L	140 mm
Draaddiepte	57 mm
Schacht-Ø D _s	16 mm
Draadspoed	0,35 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX

Tolerantieklass	6H +0,05
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Tolerantieklass	6H +0,20
Schroefdraad-Ø	19 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M19×0,35
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap