

**Garant****Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M15X1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130001 M15X1
GTIN	4062406001179
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	110 mm
Kerngat-Ø	14 mm
Schroefdraad-Ø	15 mm
Draaddiepte	45 mm
Draadspoed	1 mm
Aantal spaangroeven	3
Norm	DIN 376
Snijmateriaal	HSS E
Aantal snijkanten Z	3
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX

Tolerantieklass	6H +0,05
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Tolerantieklass	6H +0,20
Schacht-vierkant □	9 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M15×1
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap