

Garant**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M1,6X0,35****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130001 M1,6X0,35
GTIN	4062406000318
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 91 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s	2,5 mm
Draadspoed	0,35 mm
Norm	DIN 371
Aantal snijkanten Z	2
Draaddiepte	4,8 mm
Snijmateriaal	HSS E
Schroefdraad-Ø	1,6 mm
Totale lengte L	40 mm
Schacht-vierkant □	2,1 mm
Aantal spaangroeven	2
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H

Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,10
Tolerantieklasse	6H +0,20
Kerngat-Ø	1,25 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M1,6×0,35
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap