

Garant
Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M27X0,5

Bestelgegevens

Bestelnummer	130001 M27X0,5
GTIN	4062406002107
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: MF-LH
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 376
 Tolerantieklasse: ISO 1 4H
 Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX
 Tolerantieklasse: ISO 2 6H
 Draadspoed: 0,5 mm
 Totale lengte L: 160 mm
 Schacht-Ø D_s: 20 mm
 Schacht-vierkant □: 16 mm
 Kerngat-Ø: 26,5 mm

Technische beschrijving

Schacht-vierkant □	16 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05

Tolerantieklassse	ISO 3 6G
Tolerantieklassse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklassse	7H
Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Tolerantieklassse	6H +0,20
Draadspoed	0,5 mm
Aantal snijkanten Z	4
Schacht-Ø D _s	20 mm
Aantal spaangroeven	4
Totale lengte L	160 mm
Norm	DIN 376
Draaddiepte	81 mm
Kerngat-Ø	26,5 mm
Snijmateriaal	HSS E
Schroefdraad-Ø	27 mm
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M27×0,5
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap