

**Garant****Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M18X1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130001 M18X1
GTIN	4062406001407
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Aantal snijkanten Z	3
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Kerngat-Ø	17 mm
Schacht-vierkant □	11 mm
Draadspoed	1 mm
Totale lengte L	125 mm
Draaddiepte	54 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	ISO 3 6G

Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Tolerantieklass	6H +0,20
Norm	DIN 376
Aantal spaangroeven	3
Snijmateriaal	HSS E
Schroefdraad-Ø	18 mm
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M18×1
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap