

**Garant**
**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M11X1,25**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	130001 M11X1,25
GTIN	4062406000905
Artikelklasse	10N

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Schacht-vierkant □	7 mm
Kerngat-Ø	9,75 mm
Aantal spaangroeven	3
Draadspoed	1,25 mm
Aantal snijkanten Z	3
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H

Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Tolerantieklass	6H +0,20
Draaddiepte	33 mm
Totale lengte L	110 mm
Schroefdraad-Ø	11 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	9 mm
Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 376
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M11×1,25
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap