

Garant**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M19X2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130001 M19X2
GTIN	4062406001537
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Totale lengte L	140 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,10

Tolerantieklasse	6H +0,20
Kerngat-Ø	17 mm
Schacht-vierkant □	12 mm
Norm	DIN 376
Schroefdraad-Ø	19 mm
Snijmateriaal	HSS E
Aantal spaangroeven	3
Draadspoed	2 mm
Schacht-Ø D _s	16 mm
Aantal snijkanten Z	3
Draaddiepte	57 mm
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M19×2
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap