

Garant**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M20X0,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130001 M20X0,5
GTIN	4062406001551
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Schacht-vierkant □	12 mm
Draadspoed	0,5 mm
Draaddiepte	60 mm
Totale lengte L	140 mm
Norm	DIN 376
Schacht-Ø D _s	16 mm
Aantal spaangroeven	3
Snijmateriaal	HSS E
Kerngat-Ø	19,5 mm
Schroefdraad-Ø	20 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H

Tolerantieklassse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklassse	6H +0,05
Tolerantieklassse	ISO 3 6G
Tolerantieklassse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklassse	7H
Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Tolerantieklassse	6H +0,20
Aantal snijkanten Z	3
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M20×0,5
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap