

Garant**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M35X1,75****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130001 M35X1,75
GTIN	4062406002763
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Schacht-vierkant □	22 mm
Totale lengte L	200 mm
Schroefdraad-Ø	35 mm
Norm	DIN 376
Draadspoed	1,75 mm
Draaddiepte	105 mm
Aantal spaangroeven	4
Kerngat-Ø	33,25 mm
Schacht-Ø D _s	28 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX

Tolerantieklass	6H +0,05
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Tolerantieklass	6H +0,20
Aantal snijkanten Z	4
Snijmateriaal	HSS E
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M35×1,75
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap