

Garant
Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M3,5X0,35


Bestelgegevens

Bestelnummer	130001 M3,5X0,35
GTIN	4062406000493
Artikelklasse	10N

Omschrijving

Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	3
Snijmateriaal	HSS E
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX

Tolerantieklasse	6H +0,10
Tolerantieklasse	6H +0,20
Kerngat-Ø	3,15 mm
Schacht-Ø D _s	4 mm
Schacht-vierkant □	3 mm
Aantal spaangroeven	3
Schroefdraad-Ø	3,5 mm
Draadspoed	0,35 mm
Draaddiepte	10,5 mm
Norm	DIN 371
Totale lengte L	56 mm
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M3,5×0,35
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap