

**Garant**
**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M5X0,5**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	130001 M5X0,5
GTIN	4062406000592
Artikelklasse	10N

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
 Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks  
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
 Draadsoort: MF-LH  
 Snijmateriaal: HSS E  
 Norm: DIN 371  
 Tolerantieklasse: ISO 1 4H  
 Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX  
 Tolerantieklasse: ISO 2 6H  
 Draadspoed: 0,5 mm  
 Totale lengte L: 70 mm  
 Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 6 mm  
 Schacht-vierkant □: 4,9 mm  
 Kerngat-Ø: 4,5 mm

**Technische beschrijving**

Aantal snijkanten Z	3
Totale lengte L	70 mm
Kerngat-Ø	4,5 mm
Schacht-vierkant □	4,9 mm
Schroefdraad-Ø	5 mm
Snijmateriaal	HSS E

Tolerantieklassse	ISO 1 4H
Tolerantieklassse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklassse	ISO 2 6H
Tolerantieklassse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklassse	6H +0,05
Tolerantieklassse	ISO 3 6G
Tolerantieklassse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklassse	7H
Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Tolerantieklassse	6H +0,20
Norm	DIN 371
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Draaddiepte	15 mm
Draadspoed	0,5 mm
Aantal spaangroeven	3
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M5×0,5
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap