

Garant
Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M6X1

Bestelgegevens

Bestelnummer	130001 M6X1
GTIN	4062406000653
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: M
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 371
 Tolerantieklasse: ISO 1 4H
 Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX
 Tolerantieklasse: ISO 2 6H
 Draadspoed: 1 mm
 Totale lengte L: 80 mm
 Schacht-Ø D_s: 6 mm
 Schacht-vierkant □: 4,9 mm
 Kerngat-Ø: 5 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	6 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05

Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,10
Tolerantieklasse	6H +0,20
Kerngat-Ø	5 mm
Aantal spaangroeven	3
Snijmateriaal	HSS E
Aantal snijkanten Z	3
Draaddiepte	18 mm
Totale lengte L	80 mm
Draadspoed	1 mm
Schacht-vierkant □	4,9 mm
Norm	DIN 371
Schacht-Ø D _s	6 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M6×1
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap