

**Garant****Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, MF: M13X1,25****Bestelgegevens**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer  | 130005 M13X1,25 |
| GTIN          | 4062406004606   |
| Artikelklasse | 10N             |

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Aantal snijkanten Z | 3          |
| Draaddiepte         | 39 mm      |
| Snijmateriaal       | HSS E      |
| Norm                | DIN 376    |
| Aantal spaangroeven | 3          |
| Totale lengte L     | 110 mm     |
| Schroefdraad-Ø      | 13 mm      |
| Tolerantieklasse    | ISO 1 4H   |
| Tolerantieklasse    | ISO 1X 4HX |
| Tolerantieklasse    | ISO 2 6H   |
| Tolerantieklasse    | ISO 2X 6HX |
| Tolerantieklasse    | 6H +0,05   |
| Tolerantieklasse    | ISO 3 6G   |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Tolerantieklassse            | ISO 3X 6GX                                 |
| Tolerantieklassse            | 7H   |
| Tolerantieklassse            | 7HX  |
| Tolerantieklassse            | 7G   |
| Tolerantieklassse            | 7GX  |
| Tolerantieklassse            | 6H +0,10                                   |
| Tolerantieklassse            | 6H +0,20                                   |
| Kerngat-Ø                    | 11,75 mm                                   |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub>     | 11 mm                                      |
| Schacht-vierkant □           | 9 mm                                       |
| Draadspoed                   | 1,25 mm                                    |
| Draadsoort                   | MF   |
| Draadafmeting                | M13×1,25                                   |
| Coating                      | TiN  |
| Flankhoek                    | 60 graden                                  |
| Schroefdraadnorm             | DIN 13                                     |
| Aansnijdingsvorm             | B  |
| Schacht                      | Cilinderschacht met h9                     |
| Inwendige koeling            | nee  |
| Toepassing bij boringtype    | tot 3×D bij doorlopend gat                 |
| Snijrichting                 | rechts                                     |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring               | zonder                                     |
| Producttype                  | Tap  |