

**Garant**
**Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, MF: M24X0,5**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	130005 M24X0,5
GTIN	4062406005429
Artikelklasse	10N

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Draaddiepte	72 mm
Draadspoed	0,5 mm
Norm	DIN 376
Aantal snijkanten Z	3
Schroefdraad-Ø	24 mm
Aantal spaangroeven	3
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Schacht-vierkant □	14,5 mm
Snijmateriaal	HSS E
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX

Tolerantieklass	6H +0,05
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Tolerantieklass	6H +0,20
Totale lengte L	160 mm
Kerngat-Ø	23,5 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M24×0,5
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap