

**Garant****Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, MF: M10X1,25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130005 M10X1,25
GTIN	4062406004415
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Draadspoed	1,25 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Schroefdraad-Ø	10 mm
Aantal snijkanten Z	3
Snijmateriaal	HSS E
Aantal spaangroeven	3
Schacht-vierkant □	8 mm
Norm	DIN 371
Totale lengte L	100 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX

Tolerantieklass	6H +0,05
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Tolerantieklass	6H +0,20
Draaddiepte	30 mm
Kerngat-Ø	8,75 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M10×1,25
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap