

Garant**Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, MF: M18X2,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130005 M18X2,5
GTIN	4062406005023
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Kerngat-Ø	15,5 mm
Schacht-Ø D _s	14 mm
Norm	DIN 376
Aantal spaangroeven	3
Draadspoed	2,5 mm
Aantal snijkanten Z	3
Totale lengte L	125 mm
Draaddiepte	54 mm
Schroefdraad-Ø	18 mm
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-vierkant □	11 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX

Tolerantieklass	ISO 2 6H
Tolerantieklass	ISO 2X 6HX
Tolerantieklass	6H +0,05
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Tolerantieklass	6H +0,20
Draadsoort	M
Draadafmeting	M18×2,5
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap