

**Garant**
**Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, MF: M15X0,35**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	130005 M15X0,35
GTIN	4062406004712
Artikelklasse	10N

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Schacht-vierkant □	9 mm
Kerngat-Ø	14,65 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G

Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Tolerantieklassse	6H +0,20
Aantal snijkanten Z	3
Draadspoed	0,35 mm
Draaddiepte	45 mm
Snijmateriaal	HSS E
Totale lengte L	110 mm
Norm	DIN 376
Schroefdraad-Ø	15 mm
Aantal spaangroeven	3
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M15×0,35
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap