

Garant
Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, MF: M2,2X0,25

Bestelgegevens

Bestelnummer	130005 M2,2X0,25
GTIN	4062406003975
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 91 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,10
Tolerantieklasse	6H +0,20

Snijmateriaal	HSS E
Draadspoed	0,25 mm
Norm	DIN 376
Schroefdraad-Ø	2,2 mm
Aantal spaangroeven	3
Kerngat-Ø	1,95 mm
Schacht-vierkant □	2,1 mm
Draaddiepte	6,6 mm
Schacht-Ø D _s	2,8 mm
Aantal snijkanten Z	3
Totale lengte L	45 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M2,2×0,25
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap