

**Garant****Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M52X0,5****Bestelgegevens**

|               |                |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer  | 130001 M52X0,5 |
| GTIN          | 4062406003708  |
| Artikelklasse | 10N            |

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: MF-LH  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Tolerantieklasse: ISO 1 4H  
Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX  
Tolerantieklasse: ISO 2 6H  
Draadspeed: 0,5 mm  
Totale lengte L: 250 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 40 mm  
Schacht-vierkant □: 32 mm  
Kerngat-Ø: 51,5 mm

**Technische beschrijving**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Tolerantieklasse | ISO 1 4H   |
| Tolerantieklasse | ISO 1X 4HX |
| Tolerantieklasse | ISO 2 6H   |
| Tolerantieklasse | ISO 2X 6HX |
| Tolerantieklasse | 6H +0,05   |
| Tolerantieklasse | ISO 3 6G   |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Tolerantieklassse            | ISO 3X 6GX                                 |
| Tolerantieklassse            | 7H   |
| Tolerantieklassse            | 7HX  |
| Tolerantieklassse            | 7G   |
| Tolerantieklassse            | 7GX  |
| Tolerantieklassse            | 6H +0,10                                   |
| Tolerantieklassse            | 6H +0,20                                   |
| Draadspoed                   | 0,5 mm                                     |
| Draaddiepte                  | 156 mm                                     |
| Schroefdraad-Ø               | 52 mm                                      |
| Aantal spaangroeven          | 4  |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub>     | 40 mm                                      |
| Schacht-vierkant □           | 32 mm                                      |
| Snijmateriaal                | HSS E                                      |
| Totale lengte L              | 250 mm                                     |
| Aantal snijkanten Z          | 4  |
| Kerngat-Ø                    | 51,5 mm                                    |
| Norm                         | DIN 376                                    |
| Draadsoort                   | MF-LH                                      |
| Draadafmeting                | M52×0,5                                    |
| Coating                      | ongecoat                                   |
| Flankhoek                    | 60 graden                                  |
| Schroefdraadnorm             | DIN 13                                     |
| Aansnijdingsvorm             | B  |
| Schacht                      | Cilinderschacht met h9                     |
| Inwendige koeling            | nee  |
| Toepassing bij boringtype    | tot 3×D bij doorlopend gat                 |
| Snijrichting                 | links                                      |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |

|                |        |
|----------------|--------|
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype    | Tap    |