

**Garant****Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, MF: M11X0,75****Bestelgegevens**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer  | 130005 M11X0,75 |
| GTIN          | 4062406004453   |
| Artikelklasse | 10N             |

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Draadspoed          | 0,75 mm    |
| Aantal spaangroeven | 3          |
| Schacht-vierkant □  | 7 mm       |
| Kerngat-Ø           | 10,25 mm   |
| Draaddiepte         | 33 mm      |
| Norm                | DIN 376    |
| Tolerantieklasse    | ISO 1 4H   |
| Tolerantieklasse    | ISO 1X 4HX |
| Tolerantieklasse    | ISO 2 6H   |
| Tolerantieklasse    | ISO 2X 6HX |
| Tolerantieklasse    | 6H +0,05   |
| Tolerantieklasse    | ISO 3 6G   |
| Tolerantieklasse    | ISO 3X 6GX |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Tolerantieklass              | 7H   |
| Tolerantieklass              | 7HX  |
| Tolerantieklass              | 7G   |
| Tolerantieklass              | 7GX  |
| Tolerantieklass              | 6H +0,10                                   |
| Tolerantieklass              | 6H +0,20                                   |
| Snijmateriaal                | HSS E                                      |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub>     | 9 mm                                       |
| Totale lengte L              | 110 mm                                     |
| Aantal snijkanten Z          | 3  |
| Schroefdraad-Ø               | 11 mm                                      |
| Draadsoort                   | MF   |
| Draadafmeting                | M11×0,75                                   |
| Coating                      | TiN  |
| Flankhoek                    | 60 graden                                  |
| Schroefdraadnorm             | DIN 13                                     |
| Aansnijdingsvorm             | B  |
| Schacht                      | Cilinderschacht met h9                     |
| Inwendige koeling            | nee  |
| Toepassing bij boringtype    | tot 3×D bij doorlopend gat                 |
| Snijrichting                 | rechts                                     |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring               | zonder                                     |
| Producttype                  | Tap  |