

Garant
Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, MF: M1,8X0,35

Bestelgegevens

Bestelnummer	130005 M1,8X0,35
GTIN	4062406003913
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 91 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Schacht-vierkant <input type="checkbox"/>	2,1 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,10

Tolerantieklasse	6H +0,20
Aantal snijkanten Z	2
Draaddiepte	5,4 mm
Schacht-Ø D _s	2,5 mm
Aantal spaangroeven	2
Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 371
Schroefdraad-Ø	1,8 mm
Draadspoed	0,35 mm
Kerngat-Ø	1,45 mm
Totale lengte L	40 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M1,8×0,35
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap