

**Garant****Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, MF: M24X1,75****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130005 M24X1,75
GTIN	4062406005474
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Kerngat-Ø	22,25 mm
Schroefdraad-Ø	24 mm
Schacht-vierkant □	14,5 mm
Draadspoed	1,75 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Norm	DIN 376
Aantal snijkanten Z	3
Aantal spaangroeven	3
Totale lengte L	160 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	72 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX

Tolerantieklass	ISO 2 6H
Tolerantieklass	ISO 2X 6HX
Tolerantieklass	6H +0,05
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Tolerantieklass	6H +0,20
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M24×1,75
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap