

Garant**Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, MF: M36X4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130005 M36X4
GTIN	4062406006440
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: M
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Tolerantieklasse: ISO 1 4H
Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse: ISO 2 6H
Draadspeed: 4 mm
Totale lengte L: 200 mm
Schacht-Ø D_s: 28 mm
Schacht-vierkant □: 22 mm
Kerngat-Ø: 32 mm

Technische beschrijving

Schacht-vierkant □	22 mm
Kerngat-Ø	32 mm
Draaddiepte	108 mm
Aantal spaangroeven	4
Norm	DIN 376
Draadspeed	4 mm

Totale lengte L	200 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,10
Tolerantieklasse	6H +0,20
Schroefdraad-Ø	36 mm
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-Ø D _s	28 mm
Aantal snijkanten Z	4
Draadsoort	M
Draadafmeting	M36×4
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap