

Garant**Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, MF: M2X0,4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130005 M2X0,4
GTIN	4062406003951
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 91 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Schacht-vierkant □	2,1 mm
Draadspoed	0,4 mm
Schroefdraad-Ø	2 mm
Draaddiepte	6 mm
Kerngat-Ø	1,6 mm
Norm	DIN 376
Aantal snijkanten Z	3
Schacht-Ø D _s	2,8 mm
Aantal spaangroeven	3
Snijmateriaal	HSS E
Totale lengte L	45 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX

Tolerantieklassse	ISO 2 6H
Tolerantieklassse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklassse	6H +0,05
Tolerantieklassse	ISO 3 6G
Tolerantieklassse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklassse	7H
Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Tolerantieklassse	6H +0,20
Draadsoort	M
Draadafmeting	M2×0,4
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap