

**Garant****Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, MF: M34X2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130005 M34X2
GTIN	4062406006266
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: MF  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Tolerantieklasse: ISO 1 4H  
Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX  
Tolerantieklasse: ISO 2 6H  
Draadspeed: 2 mm  
Totale lengte L: 200 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 28 mm  
Schacht-vierkant □: 22 mm  
Kerngat-Ø: 32 mm

**Technische beschrijving**

Kerngat-Ø	32 mm
Aantal spaangroeven	4
Draaddiepte	102 mm
Schacht-vierkant □	22 mm
Schroefdraad-Ø	34 mm
Draadspeed	2 mm

Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 376
Tolerantieklass	ISO 1 4H
Tolerantieklass	ISO 1X 4HX
Tolerantieklass	ISO 2 6H
Tolerantieklass	ISO 2X 6HX
Tolerantieklass	6H +0,05
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Tolerantieklass	6H +0,20
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	28 mm
Aantal snijkanten Z	4
Totale lengte L	200 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M34x2
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap