

Garant**Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, MF: M32X1,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130005 M32X1,5
GTIN	4062406006082
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Schacht-vierkant □	20 mm
Aantal snijkanten Z	4
Schacht-Ø D _s	25 mm
Kerngat-Ø	30,5 mm
Draaddiepte	96 mm
Tolerantieklass	ISO 1 4H
Tolerantieklass	ISO 1X 4HX
Tolerantieklass	ISO 2 6H
Tolerantieklass	ISO 2X 6HX
Tolerantieklass	6H +0,05
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H

Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Tolerantieklassse	6H +0,20
Schroefdraad-Ø	32 mm
Totale lengte L	180 mm
Norm	DIN 376
Snijmateriaal	HSS E
Aantal spaangroeven	4
Draadspoed	1,5 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M32×1,5
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap