

**Garant****Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, MF: M35X0,5****Bestelgegevens**

|               |                |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer  | 130005 M35X0,5 |
| GTIN          | 4062406006297  |
| Artikelklasse | 10N            |

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

|   |            |
|---|------------|
| Draaddiepte                               | 105 mm     |
| Schacht-vierkant <input type="checkbox"/> | 22 mm      |
| Tolerantieklasse                          | ISO 1 4H   |
| Tolerantieklasse                          | ISO 1X 4HX |
| Tolerantieklasse                          | ISO 2 6H   |
| Tolerantieklasse                          | ISO 2X 6HX |
| Tolerantieklasse                          | 6H +0,05   |
| Tolerantieklasse                          | ISO 3 6G   |
| Tolerantieklasse                          | ISO 3X 6GX |
| Tolerantieklasse                          | 7H         |
| Tolerantieklasse                          | 7HX        |
| Tolerantieklasse                          | 7G         |
| Tolerantieklasse                          | 7GX        |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Tolerantieklasse             | 6H +0,10                                   |
| Tolerantieklasse             | 6H +0,20                                   |
| Totale lengte L              | 200 mm                                     |
| Draadspoed                   | 0,5 mm                                     |
| Kerngat-Ø                    | 34,5 mm                                    |
| Schroefdraad-Ø               | 35 mm                                      |
| Aantal spaangroeven          | 4  |
| Norm                         | DIN 376                                    |
| Snijmateriaal                | HSS E                                      |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub>     | 28 mm                                      |
| Aantal snijkanten Z          | 4  |
| Draadsoort                   | MF   |
| Draadafmeting                | M35×0,5                                    |
| Coating                      | TiN  |
| Flankhoek                    | 60 graden                                  |
| Schroefdraadnorm             | DIN 13                                     |
| Aansnijdingsvorm             | B  |
| Schacht                      | Cilinderschacht met h9                     |
| Inwendige koeling            | nee  |
| Toepassing bij boringtype    | tot 3xD bij doorlopend gat                 |
| Snijrichting                 | rechts                                     |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring               | zonder                                     |
| Producttype                  | Tap  |