

**Garant****Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, MF: M45X0,75****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130005 M45X0,75
GTIN	4062406006945
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	220 mm
Aantal snijkanten Z	4
Aantal spaangroeven	4
Schroefdraad-Ø	45 mm
Tolerantieklass	ISO 1 4H
Tolerantieklass	ISO 1X 4HX
Tolerantieklass	ISO 2 6H
Tolerantieklass	ISO 2X 6HX
Tolerantieklass	6H +0,05
Tolerantieklass	6H +0,20
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H

Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Draadspoed	0,75 mm
Schacht-vierkant □	29 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Draaddiepte	135 mm
Snijmateriaal	HSS E
Kerngat-Ø	44,25 mm
Norm	DIN 376
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M45×0,75
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap