

Garant**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, MF: M11X0,35****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130006 M11X0,35
GTIN	4062406008000
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Norm	DIN 376
Aantal snijkanten Z	3
Schacht-Ø D _s	9 mm
Schroefdraad-Ø	11 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H

Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Draadspoed	0,35 mm
Schacht-vierkant <input type="checkbox"/>	7 mm
Kerngat-Ø	10,65 mm
Draaddiepte	33 mm
Aantal spaangroeven	3
Snijmateriaal	HSS E
Totale lengte L	110 mm
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M11×0,35
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap