

Garant**Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, MF: M5X0,75****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130005 M5X0,75
GTIN	4062406004170
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Norm	DIN 376
Schroefdraad-Ø	5 mm
Draadspoed	0,75 mm
Aantal spaangroeven	3
Aantal snijkanten Z	3
Kerngat-Ø	4,25 mm
Draaddiepte	15 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,20

Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Schacht-Ø D _s	6 mm
Snijmateriaal	HSS E
Totale lengte L	70 mm
Schacht-vierkant □	4,9 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M5×0,75
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap