

Garant
Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, TiN, MF: M15X1,5

Bestelgegevens

Bestelnummer	130006 M15X1,5
GTIN	4062406008338
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: MF-LH
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 376
 Tolerantieklasse: ISO 1 4H
 Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX
 Tolerantieklasse: ISO 2 6H
 Draadspoed: 1,5 mm
 Totale lengte L: 110 mm
 Schacht-Ø D_s: 12 mm
 Schacht-vierkant □: 9 mm
 Kerngat-Ø: 13,5 mm

Technische beschrijving

Schacht-vierkant □	9 mm
Norm	DIN 376
Aantal snijkanten Z	3
Schacht-Ø D _s	12 mm
Totale lengte L	110 mm
Schroefdraad-Ø	15 mm

Kerngat-Ø	13,5 mm
Draadspoed	1,5 mm
Tolerantieklassse	ISO 1 4H
Tolerantieklassse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklassse	ISO 2 6H
Tolerantieklassse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklassse	6H +0,05
Tolerantieklassse	6H +0,20
Tolerantieklassse	ISO 3 6G
Tolerantieklassse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklassse	7H
Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Aantal spaangroeven	3
Draaddiepte	45 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M15×1,5
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap